

アルミスクリンボックス

組立説明書



150タイプ・200タイプ

梱包内容


BOX本体… 2本(左右対称で組み合わせて使用)
 下カバー… 1本(向かって左側・固定用ナットが付いてます)
 組立クリップ… 3個
 サイドカバー… 左右1セット
 取付ネジ… 12本
 下カバー固定用化粧ネジ… 1本
 取付固定アンクル… 3本
 固定ボルト & ナット… 6セット

※スラブ下のアンカーボルト等は含んでおりません。
 ※サイドカバー左…下カバー固定穴付


固定アンクル 穴位置



断面図




150タイプ



200タイプ

組立方法




本体を重ね合わせて、左右センター3箇所を上からクリップを押し込みます。
 ※クリップは、組立てやすくする部品です。(組立時の開き止め) ボックスの強度には関係ありません。

両サイドカバーを取付、ネジ止めます。

※カバーには、左右があります。
 正面向かって左カバー・下カバーの固定穴が空いています。

上面

取付固定アンクル3箇所(長さによっては2箇所)
 本体両端部よりボルトを差し込んで、固定アンクルとナットで固定します。



正面

下カバーを本体下より差し込む。
 正面左側を、化粧ネジでサイドパーツに締め付ける。